

PURETECH

PVR080x35-Ø12

EAN 4031582321241

Jantă din polipropilenă, suprafață de rulare din cauciuc plin, negru, rulment cu colivie cu ace

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Date Tehnice

Diametrul roții	80 mm
Lățimea roții	35 mm
Alezaj butuc	12 mm
Lungime butuc	44.4 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Greutate	0.164 kg
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore A 80
Sarcină dinamică	70 kg
Sarcină statică	140 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ○ ○ ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○