

PURETECH

PVR080x35-Ø12

EAN 4031582321241

Центр колеса із поліпропілену, протектор: тверда гума, чорна, роликопідшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технічні характеристики

Діаметр колеса	80 MM
Ширина колеса	35 MM
Діаметр отвору осі	12 MM
Довжина ступиці	44.4 MM
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	0.164 кг
Міцність покриття	Міцність за Шором А 80
Вантажопідйомність	70 кг
допустиме навантаження (статичне)	140 кг

Dimensions



Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ○ ○ ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○