

# PURETECH

PVR125x37-Ø12 HL44,4

EAN 4031582321265

Riteņa centrs izgatavots no polipropilēna, protektors: cieta gumija, melns, veltnišu gultnis



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

## Tehniskie dati

Riteņa diametrs	300 mm
Riteņa platums	37 mm
Riteņa ass Ø	12 mm
Rumbas platums	44 mm
Temperatūra	- 20 / + 60 °C
Standarts	EN 12532
Svars	0.467 kg
Kontaktslāņa cietība	Shore A 80
Kravnesība - kustībā	100 kg
Kravnesība - miera stāvoklī	200 kg

## Dimensions



## Advantages at a glance

Riteņa izturība	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Berze	● ● ○ ○ ○
Rūsēšanas aizsardzība	● ● ● ○ ○