

# PURETECH

## PVR125x37-Ø12 HL44,4

EAN 4031582321265

Jantă din polipropilenă, suprafață de rulare din cauciuc plin, negru, rulment cu colivie cu ace

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

### Date Tehnice

Diametrul roții	300 mm
Lățimea roții	37 mm
Alezaj butuc	12 mm
Lungime butuc	44 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Greutate	0.467 kg
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore A 80
Sarcină dinamică	100 kg
Sarcină statică	200 kg

### Dimensions



### Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ○ ○ ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○