

PURETECH

PVR125x37-Ø12 HL44,4

EAN 4031582321265

Центр колеса із поліпропілену, протектор: тверда гума, чорна, роликопідшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технічні характеристики

Діаметр колеса	300 мм
Ширина колеса	37 мм
Діаметр отвору осі	12 мм
Довжина ступиці	44 мм
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	0.467 кг
Міцність покриття	Міцність за Шором А 80
Вантажопідйомність	100 кг
допустиме навантаження (статичне)	200 кг

Dimensions



Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ○ ○ ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○