

PURETECH

PVR125x37-Ø12 HL48

EAN 4031582321272

Jantă din polipropilenă, suprafață de rulare din cauciuc plin, negru, rulment cu colivie cu ace

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Date Tehnice

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Diametrul roții | 125 mm |
| Lățimea roții | 37 mm |
| Alezaj butuc | 12 mm |
| Lungime butuc | 48 mm |
| Temperatura | - 20 / + 60 °C |
| Standard | EN 12532 |
| Greutate | 0.471 kg |
| Rigiditatea suprafeței de rulare | Shore A 85 |
| Sarcină dinamică | 100 kg |
| Sarcină statică | 200 kg |

Dimensions



Advantages at a glance

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Rezistență la rulare | ● ● ● ○ ○ |
| Zgomot de mișcare | ● ● ● ○ ○ |
| Uzare | ● ● ○ ○ ○ |
| Protecție împotriva ruginii | ● ● ● ○ ○ |