

# PURETECH

## PVR160x40-Ø20

EAN 4031582321296

Centro della ruota in polipropilene.  
Fascia: gomma vulcanizzata nera, mozzo su cuscinetto a rulli

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

### Informazioni Tecniche

Diametro ruota	160 mm
Larghezza della ruota	40 mm
Foro asse Ø	20 mm
Lunghezza mozzo	58 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12532
Peso	0.842 kg
Durezza della fascia	Shore A 80
Portata	135 kg
Portata statica	270 kg

### Dimensioni



### Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ○ ○ ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○