

# PURETECH

## PVR200x50-Ø20

EAN 4031582321302

Центр колеса із поліпропілену, протектор: тверда гума, чорна, роликопідшипник

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

### Технічні характеристики

Діаметр колеса	200 MM
Ширина колеса	50 MM
Діаметр отвору осі	20 MM
Довжина ступиці	58 MM
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	1.256 кг
Міцність покриття	Міцність за Шором А 80
Вантажопідйомність	205 кг
допустиме навантаження (статичне)	410 кг

### Dimensions



### Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ○ ○ ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○