

PURETECH

PVR250x60-Ø25

EAN 4031582321340

聚丙烯制轮心,
轮面:实心橡胶,黑色,滚柱轴承



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

技术数据

轮子直径	250 毫米
车轮宽度	60 毫米
轮轴孔 直径	25 毫米
轴心长度	74 毫米
温度	- 20 / + 60 摄氏度
标准	EN 12532
重量	2.872 公斤
轮面硬度	支杆 A 80
动(力)载重量	295 公斤
静载重量	590 公斤

Dimensions



Advantages at a glance

滚动阻力	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
磨损	● ● ○ ○ ○
防锈	● ● ● ○ ○