

# PURETECH

## PVR250x60-Ø25

EAN 4031582321340

Polipropilén keréktárcsa, tömör fekete gumi futófelület, tűgörgős csapágy

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




A kép eltérhet az eredeti terméktől

### Műszaki adatok

Keréktárcsa átmérő	250 mm
Kerékszélesség	60 mm
Tengelyfurat átmérője	25 mm
Agyhossz	74 mm
Hőtartomány	- 20 / + 60 °C
Szabvány	EN 12532
Súly	2.872 kg
Futófelület keménysége	Shore A 80
Terhelhetőség	295 kg
Statikus teherbírás	590 kg

### Méretetek



### Előnyök egy pillantással

Gördülési ellenállás	● ● ● ○ ○
Mozgás közbeni zaj	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ○ ○ ○
Rozsda elleni védelem	● ● ● ○ ○