

PURETECH

PVR250x60-Ø25

EAN 4031582321340

Riteņa centrs izgatavots no polipropilēna, protektors: cieta gumija, melns, veltnišu gultnis



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Tehniskie dati

Riteņa diametrs	250 mm
Riteņa platums	60 mm
Riteņa ass Ø	25 mm
Rumbas platums	74 mm
Temperatūra	- 20 / + 60 °C
Standarts	EN 12532
Svars	2.872 kg
Kontaktslāņa cietība	Shore A 80
Kravnesība - kustībā	295 kg
Kravnesība - miera stāvoklī	590 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Riteņa izturība	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Berze	● ● ○ ○ ○
Rūsēšanas aizsardzība	● ● ● ○ ○