

PURETECH

PVR250x60-Ø25

EAN 4031582321340

Jantă din polipropilenă, suprafață de rulare din cauciuc plin, negru, rulment cu colivie cu ace

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Date Tehnice

Diametrul roții	250 mm
Lățimea roții	60 mm
Alezaj butuc	25 mm
Lungime butuc	74 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Greutate	2.872 kg
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore A 80
Sarcină dinamică	295 kg
Sarcină statică	590 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ○ ○ ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○