

PURETECH

PVR250x60-Ø25

EAN 4031582321340

Центр колеса із поліпропілену, протектор: тверда гума, чорна, роликопідшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технічні характеристики

Діаметр колеса	250 MM
Ширина колеса	60 MM
Діаметр отвору осі	25 MM
Довжина ступиці	74 MM
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	2.872 кг
Міцність покриття	Міцність за Шором А 80
Вантажопідйомність	295 кг
допустиме навантаження (статичне)	590 кг

Dimensions



Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ○ ○ ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○