

R07-Ø19-21,5

EAN 4031582321371

Befeszítőcsap csőbe



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

Műszaki adatok

Befeszítőcsap átmérője	19 - 21,5 mm
Hőtartomány	- 10 / + 40 °C
Súly	0.119 kg

Előnyök egy pillantással

Gördülési ellenállás	○ ○ ○ ○ ○
Mozgás közbeni zaj	○ ○ ○ ○ ○
Kopás	○ ○ ○ ○ ○
Rozsda elleni védelem	● ● ● ○ ○