

R08-Ø22,5-Ø18

EAN 4031582321425

Kerek szűkítőhüvely



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől


Műszaki adatok

Csavarátmérő	18 mm
Csavarhossz	62 mm
Súly	0.005 kg

Előnyök egy pillantással

Gördülési ellenállás	○ ○ ○ ○ ○
Mozgás közbeni zaj	○ ○ ○ ○ ○
Kopás	○ ○ ○ ○ ○
Rozsda elleni védelem	● ● ● ○ ○

Méretetek



Bezeichnung	A	B	C
R08 022-Ø18	22	18	62
R08 022,5-Ø18	22,5	18	62
R08 023-Ø18	23	18	62
R08 028-Ø22	28	22	45
R08 030-Ø18	30	18	62
R08 030-Ø22	30	22	45