

R10-8x20 / 8

EAN 4031582321470

стержень с резьбой



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Технические характеристики

Металл. стержень	8 x 20 мм
Общая высота	3.5 мм
Вес	0.02 кг
Кольцо-Ø	13 мм
Допустимая динамическая нагрузка	40 кг
Допустимая статическая нагрузка	80 кг

Advantages at a glance

Качество качения	○ ○ ○ ○ ○
Шум движения	○ ○ ○ ○ ○
Трение	○ ○ ○ ○ ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○