

## R10-8x20 / 8

EAN 4031582321470

стержень нарізний



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

### Технічні характеристики

Металевий стержень з пружинним кільцем 8 x 20 мм

Загальна висота 3.5 мм

Вага 0.02 кг

Хомут діаметром 13 мм

Вантажопідйомність 40 кг

допустиме навантаження (статичне) 80 кг

### Advantages at a glance

Характеристики обертання ○ ○ ○ ○ ○

Шум при переміщенні ○ ○ ○ ○ ○

Тертя ○ ○ ○ ○ ○

Стійкий до корозії ● ● ● ○ ○