

R10-8x28 / 8

EAN 4031582321487

стержень нарізний



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Технічні характеристики

Металевий стержень з пружинним кільцем 8 x 28 ММ

Загальна висота 3.5 ММ

Вага 0.023 кг

Хомут діаметром 13 ММ

Вантажопідйомність 40 кг

допустиме навантаження (статичне) 80 кг

Advantages at a glance

Характеристики обертання ○ ○ ○ ○ ○

Шум при переміщенні ○ ○ ○ ○ ○

Тертя ○ ○ ○ ○ ○

Стійкий до корозії ● ● ● ○ ○