

## R40-17x17 / 11

EAN 4031582090161

teacă din plastic pentru profile pătrate



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

### Date Tehnice

Diametru bolt	17 mm
Înălțime totală	36 mm
Greutate	0.005 kg
Diametru guler	19 mm
Sarcină dinamică	40 kg
Sarcină statică	80 kg

### Dimensions



Bezeichnung	A	B	C
R40-16x16	16	20	36
R40-17x17	17	19	36
R40-18x18	18	20	36
R40-21x21	21	23,5	36
R40-22x22	22	24,5	36
R40-23x23	23	25,5	36
R40-26x26	26	30	36

### Advantages at a glance

Rezistență la rulare	○ ○ ○ ○ ○
Zgomot de mișcare	○ ○ ○ ○ ○
Uzare	○ ○ ○ ○ ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○