

R40-17x17 / 11

EAN 4031582090161

пластмасові муфти (квадратні)



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технічні характеристики

Діаметр болта	17 MM
Загальна висота	36 MM
Вага	0.005 кг
Хомут діаметром	19 MM
Вантажопідйомність	40 кг
допустиме навантаження (статичне)	80 кг

Dimensions



Bezeichnung	A	B	C
R40-16x16	16	20	36
R40-17x17	17	19	36
R40-18x18	18	20	36
R40-21x21	21	23,5	36
R40-22x22	22	24,5	36
R40-23x23	23	25,5	36
R40-26x26	26	30	36

Advantages at a glance

Характеристики обертання	○ ○ ○ ○ ○
Шум при переміщенні	○ ○ ○ ○ ○
Тертя	○ ○ ○ ○ ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○