

R40-23x23 / 11

EAN 4031582090208

műanyag hüvely zártszelvénybe



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




A kép eltérhet az eredeti terméktől

Műszaki adatok

| | |
|---------------------|----------|
| Csavarátmérő | 23 mm |
| Teljes magasság | 36 mm |
| Súly | 0.008 kg |
| Gallér átmérője | 25.5 mm |
| Terhelhetőség | 40 kg |
| Statikus teherbírás | 80 kg |

Méretetek



| Bezeichnung | A | B | C |
|-------------|----|------|----|
| R40-16x16 | 16 | 20 | 36 |
| R40-17x17 | 17 | 19 | 36 |
| R40-18x18 | 18 | 20 | 36 |
| R40-21x21 | 21 | 23.5 | 36 |
| R40-22x22 | 22 | 24.5 | 36 |
| R40-23x23 | 23 | 25.5 | 36 |
| R40-26x26 | 26 | 30 | 36 |

Előnyök egy pillantással

| | |
|-----------------------|-----------|
| Gördülési ellenállás | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Mozgás közbeni zaj | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Kopás | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Rozsda elleni védelem | ● ● ● ○ ○ |