

R40-26x26 / 11

EAN 4031582090215

Четириъгълна втулка от изкуствен материал



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Снимката може да се различава от оригиналния продукт

Технически данни

| | |
|--------------------------|----------|
| Болт-Ø | 26 мм |
| Конструктивна височина | 36 мм |
| Тегло | 0.012 кг |
| Шийка-Ø | 30 мм |
| Динамична товароносимост | 40 кг |
| Статична товароносимост | 80 кг |

Размери



| Bezeichnung | A | B | C |
|-------------|----|------|----|
| R40-16x16 | 16 | 20 | 36 |
| R40-17x17 | 17 | 19 | 36 |
| R40-18x18 | 18 | 20 | 36 |
| R40-21x21 | 21 | 23,5 | 36 |
| R40-22x22 | 22 | 24,5 | 36 |
| R40-23x23 | 23 | 25,5 | 36 |
| R40-26x26 | 26 | 30 | 36 |

Бляскави предимства

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Съпротивление при завъртане | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Шум при движение | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Износване | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Защита от ръжда | ● ● ● ○ ○ |