

## S70-10x10 / 10

EAN 4031582338126

стержень с резьбой с шестигранной шейкой



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

### Технические характеристики

Стержень с резьбой	М 10 x 10 мм
Общая высота	6 мм
Вес	0.025 кг
Допустимая динамическая нагрузка	80 кг
Допустимая статическая нагрузка	160 кг

### Advantages at a glance

Качество качения	○ ○ ○ ○ ○
Шум движения	○ ○ ○ ○ ○
Трение	○ ○ ○ ○ ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○