

S70-10x25 / 10

EAN 4031582321906

trzpień gwintowany, nitowany, z 6-cio kątnym łbem do przykręcania (nad obrotnicą).



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Zdjęcie może różnić się od oryginalnego produktu.

Dane techniczne

Trzpień gwintowany	M 10 x 25 mm
Wysokość zabudowy	6 mm
Masa	0.03 kg
Nośność dynamiczna	80 kg
Nośność statyczna	160 kg

Zalety

Łatwość toczenia	○ ○ ○ ○ ○
Hałas związany z ruchem	○ ○ ○ ○ ○
Ścieranie	○ ○ ○ ○ ○
Ochrona przed rdzą	● ● ● ○ ○