

S70-10x25 / 8

EAN 4031582321920

trzcień gwintowany, nitowany, z 6-cio kątnym łbem do przykręcania (nad obrotnicą).



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Zdjęcie może różnić się od oryginalnego produktu.

Dane techniczne

Trzcień gwintowany	M 10 x 25 mm
Wysokość zabudowy	6 mm
Masa	0.027 kg
Nośność dynamiczna	40 kg
Nośność statyczna	80 kg

Zalety

Łatwość toczenia	○ ○ ○ ○ ○
Hałas związany z ruchem	○ ○ ○ ○ ○
Ścieranie	○ ○ ○ ○ ○
Ochrona przed rdzą	● ● ● ○ ○