

S70-10x50 / 10

EAN 4031582321944

trzpień gwintowany, nitowany, z 6-cio kątnym łbem do przykręcania (nad obrotnicą).



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Zdjęcie może różnić się od oryginalnego produktu.

Dane techniczne

| | |
|--------------------|--------------|
| Trzpień gwintowany | M 10 x 50 mm |
| Wysokość zabudowy | 6 mm |
| Masa | 0.046 kg |
| Nośność dynamiczna | 80 kg |
| Nośność statyczna | 160 kg |

Zalety

| | |
|-------------------------|-----------|
| Łatwość toczenia | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Hałas związany z ruchem | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Ścieranie | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Ochrona przed rdzą | ● ● ● ○ ○ |