

S70-10x50 / 10

EAN 4031582321944

нарізний стержень з шестигранним вирізом



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Технічні характеристики

Нарізний стержень	M 10 x 50 MM
Загальна висота	6 MM
Вага	0.046 кг
Вантажопідйомність	80 кг
допустиме навантаження (статичне)	160 кг

Advantages at a glance

Характеристики обертання	○ ○ ○ ○ ○
Шум при переміщенні	○ ○ ○ ○ ○
Тертя	○ ○ ○ ○ ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○