

S70-6x12 / 8

EAN 4031582321999

trzpień gwintowany, nitowany, z 6-cio kątnym łbem do przykręcania (nad obrotnicą).



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Zdjęcie może różnić się od oryginalnego produktu.

Dane techniczne

Trzpień gwintowany	M 6 x 12 mm
Wysokość zabudowy	6 mm
Masa	0.15 kg
Nośność dynamiczna	40 kg
Nośność statyczna	80 kg

Zalety

Łatwość toczenia	○ ○ ○ ○ ○
Hałas związany z ruchem	○ ○ ○ ○ ○
Ścieranie	○ ○ ○ ○ ○
Ochrona przed rdzą	● ● ● ○ ○