

S70-6x25 / 8

EAN 4031582322002

стержень с резьбой с шестигранной шейкой



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Технические характеристики

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Стержень с резьбой | М 6 x 25 мм |
| Общая высота | 6 мм |
| Вес | 0.02 кг |
| Допустимая динамическая нагрузка | 40 кг |
| Допустимая статическая нагрузка | 80 кг |

Advantages at a glance

| | |
|------------------------|-----------|
| Качество качения | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Шум движения | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Трение | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Коррозионная стойкость | ● ● ● ○ ○ |