

S70-8x10 / 8

EAN 4031582322019

trzcień gwintowany, nitowany, z 6-cio kątnym łbem do przykręcania (nad obrotnicą).



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Zdjęcie może różnić się od oryginalnego produktu.

Dane techniczne

| | |
|--------------------|-------------|
| Trzcień gwintowany | M 8 x 10 mm |
| Wysokość zabudowy | 6 mm |
| Masa | 0.018 kg |
| Nośność dynamiczna | 40 kg |
| Nośność statyczna | 80 kg |

Zalety

| | |
|-------------------------|-----------|
| Łatwość toczenia | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Hałas związany z ruchem | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Ścieranie | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Ochrona przed rdzą | ● ● ● ○ ○ |