

S70-8x15 / 10

EAN 4031582322033

trzpień gwintowany, nitowany, z 6-cio kątnym łbem do przykręcania (nad obrotnicą).



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Zdjęcie może różnić się od oryginalnego produktu.

Dane techniczne

Trzpień gwintowany	M 8 x15 mm
Wysokość zabudowy	6 mm
Masa	0.025 kg
Nośność dynamiczna	50 kg
Nośność statyczna	100 kg

Zalety

Łatwość toczenia	○ ○ ○ ○ ○
Hałas związany z ruchem	○ ○ ○ ○ ○
Ścieranie	○ ○ ○ ○ ○
Ochrona przed rdzą	● ● ● ○ ○