

S70-8x15 / 10

EAN 4031582322033

нарізний стержень з шестигранним вирізом



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Технічні характеристики

Нарізний стержень	M 8 x15 MM
Загальна висота	6 MM
Вага	0.025 кг
Вантажопідйомність	50 кг
допустиме навантаження (статичне)	100 кг

Advantages at a glance

Характеристики обертання	○ ○ ○ ○ ○
Шум при переміщенні	○ ○ ○ ○ ○
Тертя	○ ○ ○ ○ ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○