

## S70-8x25 / 8

EAN 4031582322064

нарізний стержень з шестигранним вирізом



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

### Технічні характеристики

Нарізний стержень	M 8 x 25 MM
Загальна висота	6 MM
Вага	0.023 кг
Вантажопідйомність	40 кг
допустиме навантаження (статичне)	80 кг

### Advantages at a glance

Характеристики обертання	○ ○ ○ ○ ○
Шум при переміщенні	○ ○ ○ ○ ○
Тертя	○ ○ ○ ○ ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○