

## S73-10x78 / 10

EAN 4031582321975

нарізний стержень з круглим вирізом, заклепаний



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

### Технічні характеристики

Нарізний стержень	М 10 x 78 ММ
Загальна висота	9 ММ
Вага	0.052 кг
Вантажопідйомність	80 кг
допустиме навантаження (статичне)	160 кг

### Advantages at a glance

Характеристики обертання	○ ○ ○ ○ ○
Шум при переміщенні	○ ○ ○ ○ ○
Тертя	○ ○ ○ ○ ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○