

NOVATECH

STP250x100-Ø35 HL120

EAN 4031582322231

Центр колеса із штампованої сталі, покритий лаком, надміцний, протектор: поліуретан, литий, прецизійний шарикопідшипник



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технічні характеристики

Діаметр колеса	250 MM
Ширина колеса	100 MM
Діаметр отвору осі	35 MM
Довжина ступиці	120 MM
Температура	- 10 / + 60 °C
Стандарт	EN 12533
Вага	18.321 кг
Міцність покриття	Міцність за Шором D 42
Вантажопідйомність	2200 кг
допустиме навантаження (статичне)	4400 кг

Dimensions



Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ● ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

Structure & Mounting

