

NOVATECH

STP500x100-Ø50 HL120

EAN 4031582322279

Núcleo da roda de aço prensado, soldado, envernizado, alta carga, superfície de rolagem de poliuretano fundido, rolamento rígido de esferas

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Dados técnicos

Diâmetro da roda	500 mm
Largura da roda	100 mm
Diâmetro do eixo	50 mm
comprimento do cubo da roda	120 mm
Temperatura	- 10 / + 60 °C
Norma	EN 12533
Peso da roda	50.507 kg
Dureza da superfície de rolagem	Shore D 42
Capacidade de carga	4000 kg
Cap. de carga estática	8000 kg

Advantages at a glance

Resistência de rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Protecção contra oxidação	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting

