

# NOVATECH

**STP500x150-Ø50 HL160**

EAN 4031582322286

Centro della ruota in acciaio, pesante, Fascia: poliuretano colato, mozzo su cuscinetti a sfere

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

## Informazioni Tecniche

Diametro ruota	500 mm
Larghezza della ruota	150 mm
Foro asse Ø	50 mm
Lunghezza mozzo	160 mm
Temperatura	- 10 / + 60 °C
Norma	EN 12533
Peso	62.353 kg
Durezza della fascia	Shore D 42
Portata	5300 kg
Portata statica	10600 kg

## Dimensioni



## Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasioni	● ● ● ● ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○

## Struttura e montaggio

