

# NOVATECH

## STP500x150-Ø50 HL160

EAN 4031582322286

Центр колеса из прессованной стали, лакированный, для тяжелых условий эксплуатации, Протектор: Полиуретан, литой, прецизионный шариковый подшипник



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

### Технические характеристики

Диаметр колеса	500 мм
Ширина колеса	150 мм
Отверстие оси Ø	50 мм
Длина втулки	160 мм
Температура	- 10 / + 60 °C
Стандарт	EN 12533
Вес	62.353 кг
Твердость протектора	твердость по Шору D 42
Допустимая динамическая нагрузка	5300 кг
Допустимая статическая нагрузка	10600 кг

### Dimensions



### Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ● ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○

### Structure & Mounting

