

# NOVATECH

STP500x80-Ø50 HL90

EAN 4031582322293

Núcleo da roda de aço prensado, soldado, envernizado, alta carga, superfície de rolagem de poliuretano fundido, rolamento rígido de esferas



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

## Dados técnicos

Diâmetro da roda	500 mm
Largura da roda	80 mm
Diâmetro do eixo	50 mm
comprimento do cubo da roda	90 mm
Temperatura	- 10 / + 60 °C
Norma	EN 12533
Peso da roda	40.634 kg
Dureza da superfície de rolagem	Shore D 42
Capacidade de carga	3200 kg
Cap. de carga estática	6400 kg

## Dimensions



## Advantages at a glance

Resistência de rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Protecção contra oxidação	● ● ● ○ ○

## Structure & Mounting

