

ELASTECH

UFP125X40-Ø8 BLUE

EAN 4031582323351

Bestillingsnummer 00000519



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ● ●
Attrition	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Elastech
Kabinettype	Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	250 kg
Belastning Statisk	500 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Samlet vægt	0,498 kg

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret
Leje	Præcisionskugleleje
Trådfang	Med trådfang
Diameter	125 mm
Hjulbane bredde	40 mm
Aksel Huldiameter	8,3 mm
Navlængde	45 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	63 Shore A

ELASTECH

UFP125X40-Ø8 BLUE

EAN 4031582323351
Bestillingsnummer 00000519



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

