

ELASTECH

UFP125X40-Ø8 BLUE

EAN 4031582323351  
Número de pedido 00000519



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ● ●
Desgaste	● ● ● ○ ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Elastech
Tipo de carcasa	Aro
Estándar	EN12532 - Material de transporte
Capacidad de carga a 4 km/h	250 kg
Capacidad de carga estática	500 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	80 °C
Peso total	0,498 kg

ARO

Material del cuerpo	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Neumático elástico, sin marcas, vulcanizado
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Protectores de hilo	Con protector de roscas
Diámetro	125 mm
Ancho de Banda de rodadura	40 mm
Diámetro del agujero del Eje	8,3 mm
Longitud del cubo	45 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	63 Shore A

# ELASTECH

UFP125X40-Ø8 BLUE

EAN 4031582323351

Número de pedido 00000519



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUJOS TÉCNICOS

---

