

ELASTECH

UFP125X40-Ø8 BLUE

EAN 4031582323351

Numéro de commande 00000519



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	40 mm
Diamètre de l'alésage	8,3 mm
Longueur de moyeu	45 mm
Dureté du bandage (A)	63 Shore A

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Elastech
Type de boîtier	Roue
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	250 kg
Capacité de charge statique	500 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	0,498 kg

ELASTECH

UFP125X40-Ø8 BLUE

EAN 4031582323351

Numéro de commande 00000519



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

