

ELASTECH

UFP125X40-Ø8 BLUE

EAN 4031582323351

Numărul de comandă 00000519



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ● ●
Atriție	● ● ● ○ ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Elastech
Tip de carcasă	Roată
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	250 kg
Capacitate de încărcare statică	500 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	80 °C
Greutate totală	0,498 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă
Material al benzii de rulare	Anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	125 mm
Benză de rulare	40 mm
Diametrul găurii Axă	8,3 mm
Lungime butuc	45 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	63 Pe malul A

ELASTECH

UFP125X40-Ø8 BLUE

EAN 4031582323351

Numărul de comandă 00000519



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

