

ELASTECH

UFP125X40-Ø8 BLUE

EAN 4031582323351

Номер замовлення 00000519



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ● ●
Атритація	● ● ● ○ ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Elastech
Тип корпусу	Колесо
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
ОбВантажопідйомність 4 км/год	250 kg
Статичний Вантажопідйомність	500 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна вага	0,498 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід
Матеріал протектору	Еластична шина, без маркування, вулканізована
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	125 mm
Протектор	40 mm
Діаметр отвору Вісь	8,3 mm
Довжина хаба	45 mm
Твердість Протектор (A)	63 Прибережна A

ELASTECH

UFP125X40-Ø8 BLUE

EAN 4031582323351

Номер замовлення 00000519



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

