

DURATECH

U00200X46-Ø20

EAN 4031582070132

Номер на поръчката 00001775



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ○ ○

Шум от движение ● ● ● ○ ○

Привличане ● ● ● ● ●

Устойчив на корозия ● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Име на продукта | Duratech |
| Тип корпус | Колело |
| Стандартен | EN12532 - Транспортно оборудване |
| Товароносимост при 4 км/ч | 600 kg |
| Статичен Товароносимост | 1200 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -40 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 80 °C |
| Общо тегло | 0,595 kg |

КОЛЕЛО

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Материал на тялото | Полиамид |
| Материал на реазбата | Идентично с тяло на Колело |
| Лагер | Плъзгащ лагер |
| Предпазители за резби | Без предпазно устройство за резба |
| Диаметър | 200 mm |
| Ширина на Резба | 46 mm |
| Диаметър на отворите Ос | 20,1 mm |
| Дължина на центъра | 58 mm |
| Твърдост на Резба (D) | 75 Бръснач D |

DURATECH

UOO200X46-Ø20

EAN 4031582070132

Номер на поръчката 00001775



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

