

## DURATECH

UOO200X46-Ø20

EAN 4031582070132

Rendelési szám 00001775



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapág	Siklócsapág
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	200 mm
Futófelület szélessége	46 mm
Tengely furat átmérője	20,1 mm
Kerékagy hossza	58 mm
A futófelület keménysége (D)	75 Shore D

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ●

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Duratech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	600 kg
Statikus teherbírás	1200 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-40 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	0,595 kg

# DURATECH

UOO200X46-Ø20

EAN 4031582070132

Rendelési szám 00001775



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

---

