

DURATECH

U00200X46-Ø20

EAN 4031582070132
Номер заказа 00001775



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Материал корпуса | Полиамид |
| Материал протектора | Идентично корпусу Колесо |
| Подшипник | Подшипник скольжения |
| Защита от проводов | Без защиты резьбы |
| Диаметр | 200 mm |
| Ширина Протектор | 46 mm |
| Диаметр отверстия Ось | 20,1 mm |
| Длина хаба | 58 mm |
| Твердость Протектор (D) | 75 Береговая D |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

| | |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ○ ○ |
| Шум движения | ● ● ● ○ ○ |
| Исчезновение | ● ● ● ● ● |
| Устойчивость к коррозии | ● ● ● ○ ○ |

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|------------------------------------|---|
| Название продукта | Duratech |
| Тип корпуса | Колесо |
| Стандартный | EN12532 - Транспортировочное оборудование |
| Грузоподъемность при 4 км/ч | 600 kg |
| Грузоподъемность статическая | 1200 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -40 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 80 °C |
| Общий вес | 0,595 kg |

DURATECH

UOO200X46-Ø20

EAN 4031582070132

Номер заказа 00001775



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

