

DURATECH

UOO200X46-Ø20

EAN 4031582070132
Broj porudžbine 00001775



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Identično sa telom Tocak
Nošenje	klizni lezaj
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	200 mm
Širina omotac	46 mm
dimenzija rupa osovine	20,1 mm
dužina glavčine	58 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	75 Šor D

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ○ ○
Buka u pokretu	● ● ● ○ ○
Ishrana	● ● ● ● ●
otpornost na rdju	● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Duratech
Tip kućišta	Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	600 kg
Statički Nosivost	1200 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-40 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Ukupna težina	0,595 kg

DURATECH

UOO200X46-Ø20

EAN 4031582070132
Broj porudžbine 00001775



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

