

DURATECH

U00160X40-Ø20

EAN 4031582070125

Numer zamówienia 00001874



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ○ ○
Hałas ruchowy	● ● ● ○ ○
Odejście	● ● ● ● ●
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Duratech
Typ obudowy	Koło
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	500 kg
Nośność statyczne	1000 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-40 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	80 °C
Waga całkowita	0,448 kg

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid
Materiał bieżni	Identyczny z korpusem Koło
Łożysko	Łożysko ślizgowe
Ośłony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	160 mm
Szerokość Bieżnia	40 mm
Średnica otworu Oś	20,1 mm
Długość piasty	58 mm
Twardość Bieżnia (D)	75 Shore D

DURATECH

UOO160X40-Ø20

EAN 4031582070125

Numer zamówienia 00001874



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

