

DURATECH

UOO100X36-Ø12

EAN 4031582070101
Bestelnummer 00001720



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Glijlager
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	36 mm
Asgatdiameter	12,1 mm
Naaf lengte	44,4 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	75 Shore D

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ●
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Duratech
Behuizingstype	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	200 kg
Statisch Draagvermogen	400 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	0,135 kg

DURATECH

UOO100X36-Ø12

EAN 4031582070101
Bestelnummer 00001720



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

